

必要な場所で 安全かつ便利に印刷



時間短縮、汚染の低減

ステンレス鋼製ハウジングと、用紙の開口部を閉じるオプションのゴム製ガスケットにより、このプリンタをすばやく容易に完全に清掃することができます。



使いやすさを実現する柔軟性

このプリンタは、壁の近く、デスクの下、または個々の作業環境に最も適した場所に設置することができます。



人間工学的な設計

立方体型のハウジングによって、どのような配置でも（例えば、逆さまの状態でも）作業が可能となり、使いやすさを最大限に高めています。



簡単で迅速な操作

このプリンタのロール紙は、数ステップのシンプルな操作ですばやく容易に交換できます。用紙を端までカットすることも、一部を残してカットすることもできます。一部を残してカットすることにより、印字した用紙の紛失を防ぎ、製造を適切に追跡することができます。



APR331プリンタ

この感熱式プリンタは、100km超の印字能力を持ち、優れた印字品質と高い耐久性を兼ね備えています。最大14cm/秒（5.5インチ）の印字速度により、AP331は高速操作にも完全に対応します。フォント、内容、レイアウト、バーコードを定義することにより、個別のニーズに合わせて印字を容易にカスタマイズできます。39、128、EAN13などのフォーマットをサポートしています。容易に設置できるこのプリンタによってプロセスがスピードアップし、データ収集が強化され、生産能力が向上することをご確認ください。


APR331 Printer

ステンレス鋼

技術仕様

印刷方式	感熱式
用紙厚	60~200 μ m
用紙幅	\leq 62mm
電源電圧	100~240V \sim 50 / 60Hz, 0.5~0.2A
スタンバイ電源電流	80mA
カッター	全体/一部
スピード	最大140mm/秒 (115,200ボールド)
印字能力	100km
動作温度	-10~40 $^{\circ}$ C
周囲の湿度	80% (35 $^{\circ}$ C)
データ転送	RS232
ボールド (標準)	9,600 / 115,200
バーコード	コード39、コード128、EAN13
分解能	203dpi (8ドット/mm)
ハウジング	ステンレス鋼
文字セット	Windows Codepage 1252 (英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語など)、 Windows Codepage 1251 (ブルガリア語、ロシア語など)、1250 (チェコ語、 ポーランド語、ハンガリー語など) (すべての標準的な産業用指示計で動作)

寸法図(mm)



メトラー・トレド株式会社
産業機器事業部
TEL: 03-5815-5515

www.mt.com

詳細はウェブサイトへ

製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。

©01/2021 METTLER TOLEDO. All rights reserved

文書番号: 30486476 A

MarCom Industrial

