휴대용 계량 저울

습식의 열악한 Application용



신속성, 내구성 및 신뢰성

- 이 저울은 습하고 열악한 환경에서 견 디도록 설계되어 있으며, 습한 환경에 서 수명을 연장시키고 유지보수 작업 및 가동 중단 시간을 줄여줍니다.
- 0.6초 미만의 안정화 시간으로 빠른 계 량을 지원하고 효율성을 개선합니다.




쉬운 세척

- 저울 표면은 부드러우며 쉽고 빠른 세 척 절차를 위해 설계되었습니다.
- 로드 셀, 전자 장치 및 기타 수분에 민감 한 구성품을 쉽게 제거할 수 있어 세척 이 보다 효율적입니다.




BPA121 휴대용 저울


습하고 다습한 환경에서 효율적 인 계량



유연한 전원공급장치

- 표준 구성에는 전원 어댑터 및 납산 충 전식 배터리가 포함됩니다.
- 긴 배터리 작동 시간 및 배터리 용량에 대한 직관적인 3색 표시기는 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.





- 단일 또는 이중 표시 옵션을 가진 저울 모 델은 다양한 작업 조건에서 사용할 수 있습 니다.
- LED 표시의 조정 가능한 밝기는 에너지를 절약해 주고 작업장을 보다 인체 공학적으 로 만듭니다.
- RoHs 지침 내 낮은 전력 소모율 및 규정준수 로 저울이 환경 친화적인 도구가 되도록 합 니다.



편리한 운반

• 가벼운 휴대용 플라스틱 하우징으로 저 울을 한 손으로만 운반하기에 적합합 니다.





BPA121 휴대용 저울

기술 데이터


모델	플랫폼 크기	저울 용량				
BPA121	182 x 226 [mm]	1.5kg	3kg	7.5kg	15kg	30kg
해독도						
2 x 1500e 다중 범위	[kg/g]	0.75kg / 0.5g 1.5kg / 1g	1.5kg / 1g 3kg / 2g	3kg / 2g 7.5kg / 5g	7.5kg / 5g 15kg / 10g	15kg / 10g 30kg / 20g
3,000 d / 3,750 d	g	0.5g	1g	2g	5g	10g
6,000d / 7,500d	g	0.2g	0.5g	1g	2g	5g
15,000 d	g	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g
30,000d / 37,500d	g	0.05g	0.1g	0.2g	0.5g	1g
기능 키	두 가지 기능 키: 용기, 켜짐/꺼짐/영점					
표시	6자리 7개의 세그먼트 14mm 높이 빨간색 LED: 6레벨 밝기 조정, 이중 표시 저울(후면 표시 장치 꺼짐) 및 단일 표시 장치는 다른 모델입니다.					
전원공급장치	9 VCD/600 mA 또는 6 V/5 Ah 납산 충전식 배터리를 사용하는 어댑터					
배터리 작동 시간	이중 표시 저울 지속 사용 170시간 및 단일 표시 저울의 경우 260시간 지속(밝기를 레벨 3으로 설정)					
계량 단위	kg, g, lb					
작동 온도	-10°C ~ +40°C					
작동 습도	≤95%					
기능	영점, 용기, 기본 계량					
용기 범위	전체 용량					
방진방수 등급	IP68/IP69K 테스트 통과					
옵션	304 스테인리스 스틸 플래터					

치수(mm)






www.mt.com/BPA121







111 West Taihu Road Changzhou Jiangsu 213125 China 전화: +86-519-8664-2040 팩스: +86-519-8664-1991

