


皮带式给料称重包装 饲料成品包装首选



皮带调整

- 皮带涨紧、皮带纠偏简单易行
- 密封条更换轻松简捷



皮带辊筒

- 辊筒中段表面滚花，有效防止皮带打滑
- 导出滚筒表面物料，防止损伤皮带




传感器

- 不锈钢波纹管传感器，防护等级IP68
- 独特安装方式，传力精度高



B520仪表

- 包装秤专用仪表
- 双屏显示模式，高速A/D转换
- 具有断电保护功能



DCS-50-SL/DCS-50II-SL包装秤

梅特勒-托利多DCS-50-SL包装秤适用于粉、粒状饲料的包装。它具有结构紧凑、动作平稳、速度快、精度高、可靠性高、使用寿命长等优点。广泛应用于各类加工厂饲料成品的包装。

DCS-50-SL/DCS-50II-SL包装秤

性能特点

- 皮带式强制给料
- 电机变频调速
- 料层厚度可调
- 快速截料机构
- 仪表A/D转换速度可达300次/秒
- TraxDSPTM抗振动技术
- 工作状态显示
- 超差故障告警
- 配有除尘及收集废料接口

技术指标

产品型号	DCS-50-SL/DCS-50II-SL
适用物料	粉、粒状饲料(禽、畜、鱼饲料)
包装范围	25~50Kg/bag
物料容量	0.45~0.6t/m ³
准确度等级	0.2级
包装速度*	300~600bag/h 600~1000bag/h
包装袋形式	塑料编织袋
工作环境	温度: -10°C~40°C 相对湿度: 95%(无凝露)
电源	380VAC 50HZ 3PH+N+PE(三相五线制) 4KW/5.5KW
气源	0.4~0.6MPa 15Nm ³ /h; 30Nm ³ /h
除尘	-0.03~-0.01bar 6m ³ /h
选购件	皮带输送机、缝包单元、 钢结构平台、控制柜安装支架

*包装速度取决于包装净重及物料特性。



梅特勒-托利多

工业/商业衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编: 213125
电话: 0519-86642040
传真: 0519-86641991
E-mail: ad@mt.com

实验室/过程分析/产品检测设备

地址: 上海市桂平路589号
邮编: 200233
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: ad@mt.com

梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。

Printed in P. R. China 2015/03

www.mt.com

访问网站, 获得更多信息

欢迎添加工业微信号



微信号: MT-IND

