

面粉行业麸皮包装秤

全新DCS-SL型麸皮包装秤 计量准确、快速高效



超大称量斗容、两点吊挂称重、水平约束

针对麸皮物料堆密度小的特点，超大称量斗容满足物料称量的需求，计量更稳定；两点吊挂称重保证了秤斗重量完全传递到称重传感器上；水平约束装置有效限位，保证了秤斗的快速回零效果。



皮带喂料、料层阀门、预储料段

皮带变频调速，实现粗、中、细三速加料，最大程度的保障加料速度和计量精度；料层阀门合理控制料层；预储料段事先储料，便于下一斗时快速加料，提高生产效率。



夹带、墩包、收尘

节奏墩包，确保物料较为密实的灌包；强筋夹带，确保整包物料不致脱落；适度收尘，防止粉尘污染，保证工作环境清洁。



全新工业称重终端B520

- 人性化触摸屏界面、PLC控制模式
- 高速硬件采样结合软件滤波模型，包装速度和精度实现质的飞跃
- 专利TraxDSP™防震动滤波技术，可防止由于秤体振动带来的误差



DCS-SL型麸皮包装秤

梅特勒-托利多DCS-SL型麸皮包装秤用于面粉行业麸皮物料的定值包装，具有计量精度高，包装效率高，长期稳定性好，可靠性高的特点。

DCS-SL型麸皮包装秤广泛适用于物料堆密度小，有一定卸料扬尘物料的定值包装场合。

DCS-SI型麸皮包装秤

性能特点

- 自动/ 手动切换：手动操作方式用于检修、调试或应急处理，正常操作为自动操作方式。
- 给料速度三速可调：根据物料的特性，调整快、中、慢速进料量，确定最佳关闭值
- 配方存储：可存储10种配方，每个配方有6位的累计重量和6位累计包数值，断电自保护
- 数值预设：可预置累计重量值或包数值，数据带断电保护
- 重量实时显示及误差检测：每次称量过程中都经过误差检测、判别，超差时报警
- 自动回零：每次循环都对零位进行检测，自动纠正偏差
- 提前量自动修正功能：克服中间料仓物料压力及料性变化带来的影响，以保证包装精度
- 负超差自动补足功能，确保每一包重量准确性
- 标准串口RS485及Modbus-RTU通讯协议，可选Profi bus-DP

技术指标

包装精度	0.2级
包装范围	40kg/包
包装速度	600包/小时左右(根据物料容重)
环境温度	仪表：-10°C~+40°C
	秤体：-10°C~+60°C
工作电源	仪表：AC220V, 50Hz
	秤体：AC380V, 50Hz



梅特勒-托利多

工业/商业衡器及系统

地址：江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编：213125
电话：0519-86642040
传真：0519-86641991
E-mail: ad@mt.com

实验室/过程分析/产品检测设备

地址：上海市桂平路589号
邮编：200233
电话：021-64850435
传真：021-64853351
E-mail: ad@mt.com

www.mt.com

访问网站，获得更多信息

欢迎添加工业微信号



微信号：MT-IND



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。 Printed in P. R. China 2015/03