

Lkw-Waage VTS23x

Stahl-Wägebrücke



METTLER TOLEDO

Vorteile der VTS23x

Präzises, überlegenes Design

Die Stahl-Wägebrücken von METTLER TOLEDO sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Hochwertiger Stahl und durchgehende Schweißnähte bilden eine robuste Lösung, die den meisten Lkw-Wägeanwendungen gerecht wird.

Für hohe Durchsätze

Ideal für Anwendungen mit 400 Lkw und mehr pro Tag.

Hochleistungs-Wägebrücke

Aussergewöhnlich langlebig, insbesondere in Schwerlastanwendungen.

Orthotrope Strebenstruktur

Die orthotropen Streben verteilen Einzellasten auf effektive Art.

Flexibles Design

Erhältlich in mehrachsigen und mobilen Konfigurationen.

Die Genauigkeit von POWERCELL®

Hohe Genauigkeit minimiert Produktverluste und maximiert den Gewinn.

Hohe Betriebszeit und Zuverlässigkeit

Hervorragende Zuverlässigkeit schützt vor kostspieligen Ausfallzeiten.

Robustes Oberflächenfinish

Die robuste SHER-LOXANE® 800 Polysiloxan-Beschichtung schützt vor Korrosion.

Realistischer Lebensdauertest

Unsere Konstruktionen werden anhand von einer Million Testzyklen geprüft.

Technische Daten

Waagenlänge	3 bis 42,7 m (10 bis 140 ft)
CLC	100'000 lb (45'360 kg)
Bruttokapazität	200'000 lb (90'718 kg)
Wägezelle	VTS230 – 30 t Edelstahl POWERCELL® GDD® VTS231 – 50 t Edelstahl POWERCELL® PDX®
CC	93-108A7
Werkstoff Lastplatte	Stahl
Lastplattentyp	Stahl
Fundamenttyp	Variable Sohle, Trägerplatte, flache Grube, tiefe Grube Temporärer Rahmen
Bedienung	Bemannte Waage, unbemannte Waage, mobile Anwendung
Lkw-Typ	Strasse
Lkws pro Tag	>200
eMin	20 lb (10 kg)



► www.mt.com/veh-VTS23x

Technische Änderungen vorbehalten
© 10/2023 METTLER TOLEDO.
Alle Rechte vorbehalten.

Dokumentnr. 30609247 A
Industrial Division – Marcom
METTLER TOLEDO Group