

VTS23x汽车衡 钢台面地磅



METTLER TOLEDO

VTS23x的优点

准确、卓越的设计

METTLER TOLEDO钢台面地磅经久耐用。高质量钢与连续焊接形成了一种可靠的解决方案，可满足大多数汽车称重应用的需求。

高频次过磅
非常适合每天称重数量为400辆或更多汽车的业务。

重型地磅
非常耐用，尤其适用于重载应用。

正交各向异性U形截面结构
正交各向异性U形截面设计可有效分布集中载荷。

灵活的设计
提供多轴与移动式配置。

POWERCELL®准确性
高度准确性可以大幅减少产品浪费与增加利润。

运行时间长且可靠性高
出色的可靠性可避免发生代价高昂的停机后果。

持久耐用的汽车衡防护漆
结实耐用的SHER-LOXANE® 800聚硅氧烷涂层可防止腐蚀。

严格的生命周期测试确保长久使用寿命
我们的设计经过100万次严格生命周期测试的验证。

技术参数

汽车衡长度	10-140 ft (3-42.7 m)
CLC	100,000 lb (45,360 kg)
总量程	200,000 lb (90,718 kg)
称重传感器	VTS230 - 30 t SS POWERCELL® GDD® VTS231 - 50 t SS POWERCELL® PDX®
CC	93-108A7
台面材质	钢材
台面类型	钢材
基础类型	可调支脚、支撑梁混凝土板、浅基坑、深基坑、临时框架
操作	有人值守磅房、无人值守磅房、便携应用
车辆类型	公路行驶
每天车辆数	200辆或更多
eMin	20 lb (10 kg)



► www.mt.com/veh-VTS23x

如有技术变更，恕不另行通知
© 10/2023 METTLER TOLEDO.
保留所有权利。

文档编号: 30609256 A
工业部门 — Marcom
METTLER TOLEDO Group