

VTS23x 트럭 스케일 강철 데크 계근대



METTLER TOLEDO

VTS23x의 이점 정확하고 우수한 설계

METTLER TOLEDO 강철 데크 계근대는 오래 지속되도록 설계되었습니다. 고품질 강철 및 연속 용접은 대부분의 트럭 계량 Application을 충족하는 견고한 솔루션을 형성합니다.

대용량 작업
일일 400대 이상의 트럭을 계량하는 작업에 이상적입니다.

고하중 계근대
특히 고용량 Application에서 뛰어난 내구성을 제공합니다.

직립성 리브(ribs) 구조
직립성 리브 설계는 집중된 하중을 효과적으로 분산시킵니다.

유연한 설계
다축 및 휴대용 구성으로 제공됩니다.

POWERCELL® 정확도
높은 정확도는 제품 낭비를 최소화하고 수익을 최대화합니다.

높은 가동 시간 및 신뢰성
뛰어난 신뢰성으로 비용이 많이 드는 가동 중단 시간을 방지합니다.

내구성 있는 스케일 마감
견고한 SHER-LOXANE® 800 폴리실록산 코팅은 부식을 방지합니다.

오랜 수명을 위한 실제 수명주기 테스트
당사의 설계는 1백만 회의 실제 수명주기 테스트를 통해 입증되었습니다.

기술 사양

스케일 길이	3 ~ 42.7 m(10 ~ 140 ft)
CLC	45,360 kg(100,000 lb)
총 용량	90,718 kg(200,000 lb)
로드셀	VTS230 - 30 t SS POWERCELL® GDD® VTS231 - 50 t SS POWERCELL® PDX®
CC	93-108A7
데크 재질	강철
데크 유형	강철
기반 유형	가변 푸터, 빔 슬래브, 저 지중식, 고 지중식, 임시 프레임
작동	유인 스케일 하우스, 무인 스케일 하우스, 휴대용 Application
트럭 유형	포장 도로
일일 트럭 수	200대 이상
e 최소	10 kg(20 lb)



▶ www.mt.com/veh-VTS23x

기술적 변경 사항이 있을 수 있습니다.
© 10/2023 METTLER TOLEDO.
All rights reserved.

문서 번호 30609254 A
Industrial Division - Marcom
METTLER TOLEDO Group