

เครื่องชั่งรถบรรทุก VTS23x
แท่นชั่งน้ำหนักพื้นเหล็ก



METTLER TOLEDO

ประโยชน์ของ VTS23x

การออกแบบที่เหนือชั้นและแม่นยำ

แท่นชั่งพื้นเหล็กของ METTLER TOLEDO ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้มีความทนทาน เหล็กกล้าคุณภาพสูงและการเชื่อมเหล็กแบบเส้นตรงประกอบรวมกันเป็นโซลูชันที่ทนทานซึ่งตอบสนองการใช้งานเกือบทุกแบบของการชั่งน้ำหนักบรรทุก

การปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก
เหมาะสำหรับการปฏิบัติงานที่ชั่งน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 400 คันขึ้นไปต่อวัน

แท่นชั่งสำหรับงานหนัก
มีความทนทานเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานหนัก

โครงสร้างแบบโครงจอร์จโรทอปิก
การออกแบบโครงจอร์จโรทอปิกจะช่วยกระจายรับน้ำหนักที่จุดเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบที่ยืดหยุ่น
มีให้เลือกทั้งแบบหลายเพลลาและแบบเคลื่อนย้ายได้

ความแม่นยำของ POWERCELL®
ความแม่นยำที่สูงช่วยลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลกำไรสูงสุด

เวลาทำงานของเครื่องที่นานและความน่าเชื่อถือที่สูง
ความน่าเชื่อถือที่โดดเด่นช่วยปกป้องเครื่องจากการหยุดทำงานซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

พื้นผิวเครื่องชั่งที่ทนทาน
ผิวเคลือบพอลิเอทิลีน SHER-LOXANE® 800 ที่ทนทานช่วยป้องกันการกัดกร่อน

การทดสอบอายุการใช้งานที่แท้จริงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
การออกแบบของเรามีการพิสูจน์ด้วยการทดสอบอายุการใช้งานจริง 1 ล้านรอบ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ความยาวของเครื่องชั่ง	10 ถึง 140 ฟุต (3 ถึง 42.7 ม.)
CLC	100,000 ปอนด์ (45,360 กก.)
พิกัดการชั่งขั้นต่ำ	200,000 ปอนด์ (90,718 กก.)
โหลดเซลล์	VTS230 - 30 t SS POWERCELL® GDD® VTS231 - 50 t SS POWERCELL® PDX®
CC	93-108A7
วัสดุแท่น	เหล็กกล้า
ประเภทของแท่นชั่ง	เหล็กกล้า
ประเภทฐานติดตั้ง	ส่วนท้ายแบบเปลี่ยนได้, แผ่นคาน, หลุมตื้น, หลุมลึก, โครงชั่วคราว
การปฏิบัติงาน	สถานีชั่งแบบมีผู้ควบคุม, สถานีชั่งไร้ผู้ควบคุม, การใช้งานแบบเคลื่อนย้ายได้
ประเภทของรถบรรทุก	บนถนน
จำนวนรถบรรทุกต่อวัน	200 คันหรือมากกว่า
eMin	20 ปอนด์ (10 กก.)



www.mt.com/veh-VTS23x

ข้อมูลทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลง
© 10/2023 METTLER TOLEDO
 สงวนลิขสิทธิ์

หมายเลขเอกสาร 30609255 A
แผนทางอุตสาหกรรม - Marcom
กลุ่มบริษัท METTLER TOLEDO