


Intelligente Wägezelle SLP33xD-IOL

Konnektivität, Geschwindigkeit, Präzision



Integrierte Datenschnittstellen

SPS-Konnektivität ist in der Wägezelle integriert; es ist kein zusätzliches Gerät erforderlich. Das spart Platz in der Maschine und/oder im Schaltschrank und reduziert die Komplexität, sodass die Sensorintegration ohne Expertenwissen vereinfacht wird.




Hohe Präzision

Wägezellen sind in den Klassen OIML C6 und C3 erhältlich. Die TwinCal™ Kalibrierstechnologie unterstützt Be- und Entladeanwendungen. Integrierte Filterung und Anpassung an Temperaturänderungen sorgen für präzise Wägeresultate.



Wägen bei hoher Geschwindigkeit

Die Wägezelle liefert 200 Aktualisierungen pro Sekunde (200 Hz), was ultraschnelles Wägen ermöglicht. Maschinendesigns können für hohen Durchsatz und gesteigerte Produktivität optimiert werden.



Fortschrittliche Funktionen

Die Zustandsüberwachung und die Smart5™ Alarmfunktion stellen sicher, dass das System erwartungsgemäß funktioniert, und sorgen dafür, dass schnell auf eventuelle Probleme reagiert wird. Erreichen Sie ein neues Mass an Vertrauen, was die Leistung Ihrer Maschine betrifft.



SLP33xD-IOL-Produktfamilie

Hochwertige Plattform-Wägezelle aus Aluminiumlegierung mit IO-Link-Konnektivität

Hauptmerkmale:

- Die integrierte Konnektivität spart Platz, reduziert die Systemkomplexität und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation.
- Die digitale CalFree™ Kalibrierfunktion nutzt gespeicherte Werkskalibrierdaten, sodass die Wägezelle sofort einsatzbereit ist.
- TwinCal™ bietet eine hohe Genauigkeit sowohl beim Be- als auch beim Entladen.
- Die intelligente Zustandsüberwachung und Smart5 Alarme™ gewährleisten eine einfache Wartung und hohe Geräteverfügbarkeit.
- Die direkte Verbindung zu SPS, DCS und anderen Host-Controllern sowie die IODD-Datei gewährleisten eine schnelle Integration in jede Art von Maschine, wodurch die Entwicklungszeit verkürzt wird.

Technische Daten

Parameter		Masseinheit	Technische Daten															
Modellnr.			SLP331D-IOL					SLP332D-IOL				SLP333D-IOL						
Nennlast (R.C.)		kg (lb)	5 (11)	20 (44)	30 (66)	50 (110)	100 (220)	30 (66)	50 (110)	100 (220)	200 (440)	50 (110)	100 (220)	150 (330)	200 (440)	300 (660)	500 (1100)	750 (1650)
Rauschfreie Auflösung			C3: 100 000 / C6: 300 000															
Nullsignal		% Nennlast	< 1															
Zusammengesetzter Fehler ⁽¹⁾⁽²⁾		% Nennlast	C3/IIIM n:5: ≤ 0,018 / C6/IIIM n:10: ≤ 0,012															
Wiederholbarkeitsfehler		% A.L. ⁽³⁾	C3/IIIM n:5: ≤ 0,01 / C6/IIIM n:10: ≤ 0,005															
Kriechfehler, 30 Minuten		% A.L.	C3/IIIM n:5: ≤ 0,02 / C6/IIIM n:10: ≤ 0,01															
Min. Totlastsignaleückgabe (DR), 30 Min.		% A.L.	C3/IIIM n:5: ≤ 0,0167 / C6/IIIM n:10: ≤ 0,0083															
Temperatureinfluss auf	Min. Totlastsignal	% Nennlast/ °C (./°F)	C3/IIIM n:5: ≤ 0,00107 (0,0006) / C6/IIIM n:10: ≤ 0,00064 (0,0004)															
	Empfindlichkeit ⁽²⁾	% aufgebrachte Last/ °C (./°F)	C3/IIIM n:5: ≤ 0,0013 (0,0006) / C6/IIIM n:10: ≤ 0,00067 (0,0003)															
Temperaturbereich	Kompensiert	°C (°F)	-10 bis +40 (+14 bis +104)															
	Betrieb		-30 bis +65 (-22 bis +150)															
	Sichere Aufbewahrung		-40 bis +80 (-40 bis +176)															
OIML/ Europäische Zulassung ⁽⁴⁾	Nummer, OIML/ Europa		R60/2017-A-NL1-23.23 / NMI TC12619															
	Klasse		C3/C6															
	nmax		3000 / 6000															
	Y		15 000 / 25 000															
	SPS		0,8															
	Feuchtesymbol		keines															
	Min. Totlast	kg	0															
	Z		3000 / 6000															
	Effekt des Luftdrucks		keine															
NTEP Zulassung ⁽⁴⁾	Nummer		12-060A3															
	Genauigkeitsklasse		III															
	nmax		6000 / 9000															
	Vmin	g	0.2	0.8	1.2	2.0	4.0	1.2	2.0	4.0	8.0	2.0	4.0	6.0	8.0	12.0	20.0	30.0
	Min. Totlast	g	0															
ATEX Zulassung ⁽⁴⁾	Nummer, Kat. 2		Demnächst verfügbar															
IECEX Zulassung ⁽⁴⁾	Schutzart		Demnächst verfügbar															
Factory Mutual Zulassung ⁽⁴⁾	Nummer, USA/Kanada		Demnächst verfügbar															
Netzspannung, nicht reguliert	Bereich (nominal)	V DC	10 ~ 30															
	typisch		12 / 24															
Versorgungsstrom	Max.	mA	60 ⁽⁶⁾															
	typisch		40 / 20															

(1) Zusammengesetzter Fehler aus Linearitätsabweichung und Hysterese

(2) Nur typische Werte. Die Summe der zusammengesetzten Fehler und des Einflusses der Temperatur auf die Empfindlichkeit erfüllen die Anforderungen von OIML R60 und NIST HB44.

(3) A.L. = aufgebrachte Last

(4) Vollständige Informationen siehe Zertifikat.

(5) Berechnen Sie den minimalen Ziffernschrift der Waage, indem Sie diesen Wert mit der Quadratwurzel aus der Anzahl der Wägezellen multiplizieren. Für nicht eichpflichtige Anwendungen

(6) Werte sind nicht endgültig, Änderungen vorbehalten



Technische Daten

Parameter		Masseinheit	Technische Daten															
Modellnr.			SLP331D-IOL						SLP332D-IOL				SLP333D-IOL					
Nennlast (R.C.)		kg (lb, nominal)	5 (11)	20 (44)	30 (66)	50 (110)	100 (220)	30 (66)	50 (110)	100 (220)	200 (440)	50 (110)	100 (220)	150 (330)	200 (440)	300 (660)	500 (1100)	750 (1650)
Aufwärmzeit ab Kaltstart		Minuten	5															
Kommunikation	Typ		IO-Link 1.1															
	Protokoll		COM3															
	Baudrate		bis zu 230,4 kbit/s															
	Zustandsüberwachung		Smart5™, integrierte LED auf der Wägezelle															
Effektive Systemaktualisierungsrate für eine Zelle, 38400 Baudrate		Hz	bis 200															
ESD-Bewertung		kV	8 ⁽⁶⁾															
Stabilität des Messbereichs, typisch (Peak zu Peak in 1 min)		ppm	< 5															
Störfestigkeit OIML R60		V/m	10															
Material Federelement			Aluminium															
Gehäuse			Silikonverguss															
Schutz	Typ		Silikonverguss															
	IP-Schutzart		IP 67															
	NEMA-Klasse		NEMA 6/6P															
Überlastschutz			keiner															
Grenzlast	Sicher	% Nennlast	150															
	Höchste		300															
Sichere Seitenlast		% Nennlast	100															
Sichere dynamische Belastung		% Nennlast	70															
Ermüdungsfestigkeit		Zyklen bei Nennlast	> 1 000 000															
Lastrichtung			Balken															
Durchbiegung bei Nennlast		mm (Zoll)	<0,35 (0,014)						<0,25 (0,01)				<0,3 (0,012)					
Max. Plattformgrösse		mm (Zoll)	400 x 400 (15.75 x 15.75)						500 x 500 (19.68 x 19.68)				800 x 600 (31.50 x 23.62)					
Eckenlastfehler, R76-1		%A.L. / cm (%A.L. / in)	0.0049 (0.012)										0.0032 (0.008)					
Gewicht, Nennwert		kg (lb)	0.31 (0.7)						0.47 (1)				0.91 (2)					
Kabel			M12 Industrie, 5-polig, geschirmt empfohlen															
Max. Kabellänge		m (ft)	20 (66)															
Stecker, Wägezelle			M12 Industrie, 5-polig, Buchse (Klasse A)															
Befestigungs-schraube	Art		8.8 oder höher															
	Grösse/Gewinde	mm (Zoll)	M6										M8					
	Drehmoment, nominell	Nm (ft – lb)	10 (7,5)										25 (18)					

(1) Zusammengesetzter Fehler aus Linearitätsabweichung und Hysterese

(2) Nur typische Werte. Die Summe der zusammengesetzten Fehler und des Einflusses der Temperatur auf die Empfindlichkeit erfüllen die Anforderungen von OIML R60 und NIST HB44.

(3) A.L. = aufgebrachte Last

(4) Vollständige Informationen siehe Zertifikat.

(5) Berechnen Sie den minimalen Ziffernschritt der Waage, indem Sie diesen Wert mit der Quadratwurzel aus der Anzahl der Wägezellen multiplizieren.


Für nicht eichpflichtige Anwendungen

(6) Werte sind nicht endgültig, Änderungen vorbehalten




Abmessungen der Wägezellen in mm [Zoll]


Intelligente Wägezelle SLP331D



Montageabmessungen der intelligenten Wägezellen SLP332D



Montageabmessungen der intelligenten Wägezellen SLP333D



Anschlussstift der intelligenten Wägezelle SLP33xD-IOL

M12-Steckverbinder	Befestigung	Signal
	1	L+
	2	Nicht verwendet
	3	L-
	4	C/Q
	5	Nicht verwendet



Für weitere Informationen siehe:

► www.mt.com/ind-slp33xd-download

Bestellinformationen

SLP33xD-IOL – Intelligente Wägezelle

Nennlast	Teile-Nr., Wägezelle					
	SLP331D-IOL		SLP332D-IOL		SLP333D-IOL	
	C3	C6	C3	C6	C3	C6
10 kg / 22 lb	30801836	30786457	–	–	–	–
20 kg / 44 lb	30801837	30786458	–	–	–	–
30 kg / 66 lb	30801838	30786459	30801841	30786462	–	–
50 kg / 110 lb	30801839	30786460	30801842	30786463	30801830	30786466
100 kg / 220 lb	30801840	30786461	30801843	30786464	30801831	30786467
150 kg / 330 lb	–	–	–	–	30801832	30786468
200 kg / 440 lb	–	–	30801844	30786465	30801833	30786469
300 kg / 660 lb	–	–	–	–	30801834	30786470
500 kg / 1100 lb	–	–	–	–	30801835	30786471
750 kg / 1650 lb	–	–	–	–	31053739	31053738

METTLER TOLEDO-Service

Unser umfassendes Servicenetzwerk zählt zu den besten der Welt und sorgt für maximale Verfügbarkeit und optimierte Leistung Ihrer Wägelösung.

www.mt.com/IND-Service



Dokumentation und Qualifizierung

Stellen Sie Ihren Kunden wertvolle Informationen über Wägekomponenten zur Verfügung, um den Einblick in das von Ihnen entwickelte System zu verbessern und Wartungs- und Auditanforderungen zu erfüllen. Die professionelle StarterPac-Dokumentation vereinfacht die langfristige Wartung, da sie alle Informationen zu den Gerätekomponenten einfach bereitstellt.



Kalibrierung

Mit METTLER TOLEDO können Sie sowohl Werksabnahmeprüfungen als auch Erstkalibrierungen anbieten, um nachzuweisen, dass ein Wägesystem wie vorgesehen funktioniert und für den Endbenutzer die Einsatzbereitschaft überprüft. Die hochgenaue Kalibrierung mit rückverfolgbaren und zertifizierten Prüfgewichten für Wägesysteme zwischen 0,5 mg und 5 000 kg gewährleistet Präzision, um Kundentoleranzen unabhängig von der Anwendung zu erfüllen.

Your Partner in Precision

METTLER TOLEDO Group

Industrial Division

Ansprechpartner vor Ort: www.mt.com/contacts

Technische Änderungen vorbehalten

© 06/2026 METTLER TOLEDO. Alle Rechte vorbehalten

Dokument Nr. 30594582 D

MarCom Industrial (AK)

www.mt.com/SLP33xD

Für weitere Informationen siehe